

DESIcon MellemspændingsSamlemuffe

type MSS for

3 x 25 - 300 mm² PEX-kabler 12 - 17,5 kV**DESITEK**

PRODUKTINFORMATION

Krympemuffe for samling af 3-leder PEX mellemspændingskabler
fra DESITEK A/S

Testet i henhold til VDE 0278, del 2 hos bl. a. KEMA i Holland
(testrapport nr. 1142400-HSL 91-1361).

2 standard størrelser dækker normalt tværsnit fra 25 ... 300 mm²

Leveringsomfang



Bestillingsdata:

Kabel	Tværsnit	MSS-type	EAN-nr
12 kV	25* - 95 mm ²	MSS 130	5703278150198
	120 - 300 mm ²	MSS 150	5703278150204
17,5 kV	25 - 70 mm ²	MSS 130	5703278150198
	95 - 240 mm ²	MSS 150	5703278150204

De anførte kabeltværsnit er vejledende. Kabeldimensionerne varierer med type og fabrikat.

Kontroller diameteren over PEX-isolationen og kontakt evt. DESITEK for korrekt samlemuffe.

* Diameter på PEX-isolationen ≥ 15 mm

Ved diameter på PEX-isolationen < 15 mm anvendes 1 stk feltstyrende slange
SCT 26/12-160 på hver faseende (bestilles som ekstra tilbehør).